

**Galet lisse convexe, Ø galet: 15mm****Données de commande**

N° commande	291445 15
GTIN	4030741377846
Classe d'article	29H

Description**Exécution:**

Rectifiés et polis ($R_z = 1 \mu\text{m}$).

Galets lisses convexes HSS – Type RRE.

Avantage(s):

- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Consolidation des surfaces.**
- **Réduction du temps de process.**

Utilisation:

Pour le galetage de pièces cylindriques.

Adapté(s) pour:

Porte-molettes: 290000; 290001

Description technique

Ø alésage de rouleur	4 mm
Ø rouleur	15 mm
Largeur rouleur	4 mm

Type d'outils	HSS
Valeur de rugosité	1 μm
Forme	convexe
Type	RRE
Type de produit	Outil de brunissage