



Cliquet de précision "Zyklop Metal", carré traversant 1/4" avec éjecteur



Données de commande

N° commande	632290
GTIN	4013288174017
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec carré traversant solidaire pour serrage à droite et à gauche. Avec éjecteur.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Nombre de dents: 76

Description technique

Référence fabricant	8003 A
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	141 mm
Nombre de dents	76
Angle de reprise	4,7 degré
Matériau	Acier au chrome-molybdène

Surface	chromé mat
Type de produit	Cliquets