

Rayonnage d'appoint pour bureau, Profondeur 600 mm, Hauteur / largeur tablette: 2300/1000mm



Données de commande

N° commande	990596 2300/1000
GTIN	4004514220172
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Façades de cadre à profil en T sans perforations et tablettes.

Renfort par fixation en longueur. La butée centrale empêche les classeurs ou documents d'être enfoncés complètement sur l'étagère. La tablette servant de couverture n'a pas de butée centrale.

Charge admissible maximale: 150 kg par tablette.

Profondeur de rayonnage 600 mm : Utilisables des deux côtés. Jusqu'à 192 classeurs par travée pour une hauteur de 2300 mm.

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base : longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm

Profondeur totale de cadre : profondeur nominale + 36 mm

Longueur de flambement: max. 600 mm

Remarque(s):

- **Les rayonnages d'un rapport hauteur/profondeur supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement.**
- **Les fixations pour le montage au sol et au mur ne sont pas fournies.**

Description technique

Profondeur	600 mm
Largeur	1000 mm
Nombre de tablettes	7
Hauteur	2300 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	1006 mm
Epaisseur de la tablette	25 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 600 mm
Type de produit	Rayonnages à dossiers

Accessoires

Pied de fixation	990852
------------------	--------