



Assortiment de pinces pour circlips de précision pour circlips intérieurs et extérieurs, Nombre de pinces: 4



Données de commande

N° commande	700155 4
GTIN	4003773050056
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Poignées et articulation forgées, pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince. Pince noire, tête polie, branches revêtues de plastique.

Articulation de la pince pour circlips extérieurs avec **ressort d'ouverture intégré**.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Norme:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Livraison:

1 pince pour circlips de chaque 719790 réf. J1 et J2.

1 pince pour circlips de chaque 719890 réf. A1 et A2.

Description technique

Longueur totale max. pinces pour circlips extérieurs	140; 185 mm
Ø pointes pinces pour circlips extérieurs	1,25; 1,8 mm

Longueur totale max. pinces pour circlips intérieurs	140; 180 mm
Nombre de pinces	4
Ø pointes pinces pour circlips intérieurs	1,25; 1,8 mm
Pour Ø circlips extérieurs	10 – 25; 19 – 60 mm
Pour Ø circlips intérieurs	12 – 25; 19 – 60 mm
Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure droite
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure droite
Présentation dans	Trousse en tissu
Norme	DIN 5256 C et D
Norme	DIN 5254 A et B
Type de produit	Pince pour circlips

Accessoires

Pince pour circlips de précision Type A2	719890 A2
Pince pour circlips de précision Type J2	719790 J2
Pince pour circlips de précision Type A1	719890 A1
Pince pour circlips de précision Type J1	719790 J1