



Pince multiprise Cobra® brunie à froid Isolation VDE, avec œillet de fixation, Longueur totale: 250mm



Données de commande

N° commande	706025 250
GTIN	4003773081517
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Pince avec œillet de sécurité pour protection antichute. Œillet de sécurité solidement soudé à la gaine, résistance dynamique jusqu'à une hauteur de chute de 3 m.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 06082-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Utilisation:

Pour utilisation dans le génie civil, entretien des bâtiments, par les cordistes, couvreurs, pour la construction de stands d'exposition, etc.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Remarque(s):

Autres modèles et références disponibles sur demande.

Description technique

Capacité de serrage pour six-pans	46 mm
Serrage pour tubes	2 pouce
Nombre de crans pour réglage	25
Longueur totale	250 mm
Référence fabricant	Cobra
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

Accessoires

LongeBungee Charge maximale 15,9 kg	098240 15,9
MousquetonSTEEL D TRI	098195
MousquetonDOUBLE TRI	098194
LongeCorde de retenue spiralée Type T2T	098245 T2T
MousquetonOVALSTEEL SC Type	098196