

**Clé à fourches, phosphaté, Ouverture: 21X23mm****Données de commande**

N° commande	610900 21X23
GTIN	4045197384256
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Ouverture de clé 1	21 mm
Largeur mâchoires max. b1	47 mm
Largeur mâchoires max. b2	51 mm
Hauteur mâchoires max. h	8 mm
Ouverture de clé 2	23 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	245 mm
Norme	DIN 3110
Norme	ISO 3318
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré

Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Anti-déflaquant	non
Ouvertures identiques des deux côtés	non
Type de produit	Clés