

**Koken****Rallonge, 1/4" "Wobble-Fix", Longueur totale: 50mm**

## Données de commande

N° commande	632525 50
GTIN	4991644021024
Classe d'article	63R

## Description

**Exécution:**

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120. Rallonge double. La rallonge angulaire (possible jusqu'à 15°) peut être fixée par verrouillage. Emboîtage "à l'aveugle" grâce aux carrés femelles chanfreinés et aux carrés mâles profilés.

**Norme:****DIN 3123-B 6,3****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Adapté(s) pour:**

Douilles actionnées à la main.

**Remarque(s):****ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 632519

## Description technique

Longueur totale	50 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré avec Wobble-Fix	avec angle de pivotement
Type de produit	Rallonge

