

**Paire de gants, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094243 8
GTIN	4045197884060
Classe d'article	02H

**Description****Exécution:**

Gants de montage à revêtement PU pour des travaux de précision dans des environnements de travail secs. Bonne sensibilité tactile et respirabilité élevée. Particulièrement indiqués pour la manipulation de précision de petites pièces électroniques, les travaux de maintenance, l'inspection, les activités de montage.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	8
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12

Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 388	4131X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Longueur	255 mm
Couleur	gris
Tricot technologique	13G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages