

HOLEX**Paire de gants, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094271 7
GTIN	4045197884107
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants à revêtement latex rugueux pour une **prise en main et des qualités antidérapantes parfaites** dans les environnements de travail secs et humides. **Ne conviennent pas pour la manipulation de pièces huilées.** Particulièrement indiquées pour la manipulation du verre, la réception de la marchandise et l'expédition, la valorisation des déchets, la construction, les travaux de jardin. Excellent grip.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	7
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages

Contenu	12
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	2121X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	Latex
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Longueur	255 mm
Couleur	noir / gris
Tricot technologique	13G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages