

**HOLEX****Paire de gants, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094271 10
GTIN	4045197884138
Classe d'article	02H

**Description****Exécution:**

Gants à revêtement latex rugueux pour une **prise en main et des qualités antidérapantes parfaites** dans les environnements de travail secs et humides. **Ne conviennent pas pour la manipulation de pièces huilées.** Particulièrement indiquées pour la manipulation du verre, la réception de la marchandise et l'expédition, la valorisation des déchets, la construction, les travaux de jardin. Excellent grip.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	10
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II

Contenu	12
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	2121X
Matériau support	Polyamide
Revêtement	Latex
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Longueur	255 mm
Couleur	noir / gris
Tricot technologique	13G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages