

HOLEX**Paire de gants BASIC, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094411 11
GTIN	4045197884190
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants Interlock en coton à couture tricotée et **revêtement nitrile 3/4** pour travailler en toute sécurité et confortablement sur des pièces huileuses, grasses et humides. Conviennent pour les travaux de montage, la fabrication et l'usinage du métal, les travaux de maintenance, le traitement des pièces de fonderie, le contrôle qualité.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	11
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	12

Séchage	Séchage à l'air
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	4111X
Matériau support	Coton
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Longueur	255 mm
Couleur	Jaune
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages