

**Paire de gants, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094283 11
GTIN	4045197884244
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants à revêtement en mousse nitrile PU à base d'eau offrant une bonne sensibilité tactile et une bonne prise en main dans les environnements de travail secs et légèrement humides ou huileux. Bien ajustés et bonne dextérité grâce à la technologie de tricot innovante à fibre polyamide-Lycra. **Sans DMF**. Conviennent particulièrement pour le montage de petites pièces, la réception des marchandises et l'expédition, les travaux de maintenance.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	11
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II

Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans DMF
EN 388	3131X
Matériau support	Lycra®, polyamide
Revêtement	PU à base d'eau/Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Longueur	255 mm
Couleur	noir / gris
Tricot technologique	15G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages