



## Lampe à LED pour machines plate, Type: 305 mm



### Données de commande

N° commande	081436 305
GTIN	4260131236068
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

Lampes à LED robustes pour machines dans un **boîtier en aluminium** et avec vitre en acrylique satiné pour un **éclairage homogène à 160°**.

- **Peu réfléchissantes, antireflets et antiscintillement.**
- **Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou une commande machine 24 V.**
- **Étanches à l'eau suivant IP67.**

#### Livraison:

Avec 2 aimants recouverts de caoutchouc, bloc d'alimentation.

Indice de protection IP: IP 67

Puissance lumineuse: 12 W

Flux lumineux: 1200 lm

Classe d'efficacité énergétique : A

Largeur totale: 40 mm

Hauteur totale: 15 mm

### Description technique

Puissance lumineuse	12 W
Flux lumineux	1200 lm
Ampoule	Module LED
Classe d'efficacité énergétique	A

Hauteur totale	15 mm
Zone ATEX	aucune
Largeur totale	40 mm
Indice de protection IP	IP 67