



## Coupe-câbles à cliquet et bras télescopiques, Longueur totale: 630mm



### Données de commande

N° commande	731230 630
GTIN	4003773071563
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Gain de force important grâce à une démultiplication optimale et des branches télescopiques. Ouverture de l'outil possible dans toutes les positions de coupe. Longueur des branches réglable sur plusieurs niveaux. Longueur extensible de 600 à 810 mm.

#### Utilisation:

Pour une bonne coupe des câbles en cuivre et en aluminium. Convient également aux câbles à gaine en plastique ou en caoutchouc et à armure en feuillard d'acier.

#### Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé.

#### Remarque(s):

Ne convient pas aux fils d'acier et aux câbles métalliques.

### Description technique

Pour conducteur simple en cuivre / alu	740 / 800 mm <sup>2</sup>
Longueur totale	630 mm
Pour Ø conducteur multiple	60 mm
Poids	3820 g
Matériau	Lame: Acier à outils spécial de qualité particulière, trempé
Branche	Tube d'aluminium ovale, haute résistance

Fonction de cliquet	oui
Type de produit	Ciseaux