



Coupe-câbles à cliquet et bras télescopiques, Longueur totale: 680mm



Données de commande

N° commande	731230 680
GTIN	4003773071570
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Gain de force important grâce à une démultiplication optimale et des branches télescopiques. Ouverture de l'outil possible dans toutes les positions de coupe. Longueur des branches réglable sur plusieurs niveaux. Longueur extensible de 650 à 860 mm.

Utilisation:

Pour une bonne coupe des câbles en cuivre et en aluminium. Convient également aux câbles à gaine en plastique ou en caoutchouc et à armure en feuillard d'acier.

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé.

Remarque(s):

Ne convient pas aux fils d'acier et aux câbles métalliques.

Description technique

Pour conducteur simple en cuivre / alu	960 / 1085 mm ²
Longueur totale	680 mm
Pour Ø conducteur multiple	100 mm
Poids	4980 g
Matériau	Lame: Acier à outils spécial de qualité particulière, trempé

Branche	Tube d'aluminium ovale, haute résistance
Fonction de cliquet	oui
Type de produit	Ciseaux