

Garant**Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	631225 11
GTIN	4045197497116
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

L'ouverture de douille Surface Drive permet un ajustement plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces, et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive. Douilles avec alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Convient pour pouces (dim. améric.)	7/16 pouce
Convient pour pouces (dim. améric.)	13/32 pouce
Ø côté réception	15,9 mm
Longueur	24,8 mm
Ouverture	11 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil douille 6 pans	Surfacedrive

Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec profil AS-Drive	non
Type de produit	Douille