

Garant
Foret à centrer HSS-E Type A / avec méplat, TiAlN, Ø nom. DC k12: 1,6mm

Données de commande

N° commande	111205 1,6
GTIN	4045197884503
Classe d'article	11A

Description
Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.

Description technique

Ø queue D _s	4 mm
Tolérance de queue	h7
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,02 mm/tr
Longueur totale L	35 mm
Ø nom. D _c	1,6 mm
Pour Ø pièce	10 – 15 mm
s – 0,1	3,25 mm
Nombre de dents Z	2
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 333
Type	A
Tolérance Ø nominal	k12
Angle de lamage	60 degré
Sens de la coupe	à droite

Queue	Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Foret à centrer

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	40 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	5 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	25 m/min	K
CuZn	adaptée	80 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		