



Outil à aléser-dresser à droite similaire à DIN 4974 (ISO 9), M20, Tige carrée: 20mm



Données de commande

N° commande	296430 20
GTIN	4045197884855
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Carré corps	20 mm
Pour alésages à partir de Ø	34 mm
Longueur totale	250 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour