

**Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 4mm****Données de commande**

N° commande	631020 4
GTIN	4045197161758
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 631032; HOLEX: 631022).

Description technique

Ø côté réception	6,8 mm
Longueur	25 mm
Ouverture	4 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé
Type de produit	Douille