

**Garant****Plaque de base ZeroClamp (en fonction de la table machine/du type de machine), Type: 29595****Données de commande**

N° commande	360014 29595
GTIN	4045197885128
Classe d'article	31O

**Description****Exécution:**

Trou central Ø 25 H7 pour accueillir un kit de centrage.

**Matière(s):**

**Plaque de base** en aluminium haute résistance, traitée en surface.

Tous les éléments du plot de serrage sont en acier inoxydable.

**Accessoire(s):**

Tirettes 360025. Blocs de raccordement 360017 réf. 12808 / 12805.

**Remarque(s):**

Selon le type de machine, l'image peut diverger du produit.

Pour type de machine: DMG DMU 80 eVo

Ø plot de serrage: 120 mm

Nombre de plots de serrage: 13

Ø A: 830 mm

Largeur B: 700 mm

Hauteur H: 44 mm

**Description technique**

Nombre de plots de serrage	13
Mesure étalon S	200 mm

Largeur B	700 mm
Type	29595
Ø plot de serrage	120 mm
Pour type de machine	DMG DMU 80 eVo
Ø A	830 mm
Hauteur H	44 mm
Mesure étalon en croix	oui
Série	ZeroClamp
Type de produit	Système de serrage à point zéro

## Accessoires

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10/90	360025 12M10/90
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10/138	360025 12M10/138
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Bloc de raccordement Type 12808	360017 12808
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 30M24/190	360025 30M24/190
Plaque de recouvrement pour plaque de base ZeroClamp Type 29604	360021 29604
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M12	360025 18M12
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10	360025 25M10
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10/138	360025 25M10/138
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 16M10	360025 16M10
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 16M8	360025 16M8
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10	360025 12M10
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M12/138	360025 18M12/138
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 12M10/190	360025 12M10/190
ZeroClamp Bloc de raccordement Type 12805	360017 12805

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M16/138	360025 25M16/138
---	------------------

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16/138	360025 18M16/138
---	------------------

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16/190	360025 18M16/190
---	------------------