

HOLEX**Outils à gorge intérieure à droite similaire à DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Carré corps: 10mm****Données de commande**

N° commande	297135 10
GTIN	4045197885586
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Carbure – Corps en acier avec résistance de 700 – 800 N/mm² et surface d'appui fraisée et plane. Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant. La face de dépouille des plaquettes est toujours rectifiée avec précision. Tous les outils sont livrés avec arêtes vives. Pour augmenter la résistance de l'arête de coupe, on peut rajouter un brise-copeaux à l'aide d'une meule au carbure de bore. La taille du brise-copeaux dépendra des conditions de travail. Pour les ébauches et les coupes interrompues, il est indispensable d'ajouter un brise-copeaux. Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de l'acier et de la fonte.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Profondeur coupe max. t_{max}	6 mm
Largeur de lame	3 mm
Pour alésages à partir de \varnothing	25 mm
Carré corps	10 mm
Longueur totale	150 mm
Type d'outils	P20/K25

Type de produit

Outils de tour