



Outil pour filetage intérieur à droite similaire à DIN 283 (ISO 13), M20, Tige carrée: 12mm



Données de commande

N° commande	297185 12
GTIN	4045197885722
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Pour alésages à partir de Ø	30 mm
Carré corps	12 mm
Longueur totale	160 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour