

HOLEX**Outil à gorge intérieure à droite similaire à DIN 263 (ISO 11), M20, Tige carrée: 16mm****Données de commande**

N° commande	297145 16
GTIN	4045197885616
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Carré corps	16 mm
Largeur de lame	5 mm
Pour alésages à partir de Ø	40 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	12 mm
Longueur totale	180 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour