



Outil à tronçonner à droite similaire à DIN 4981 (ISO 7), M20, Hauteur de queue: 20mm



Données de commande

N° commande	297030 20
GTIN	4045197885555
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Hauteur de queue h	20 mm
Largeur de lame	5 mm
Longueur totale	125 mm
Largeur queue b	12 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour