


**Garant****Mors rapporté pour modules de serrage tournés Oscillant, Pour type: 100****Données de commande**

N° commande	361133 100
GTIN	4045197885760
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Revêtu, trempé et rectifié.

**Utilisation:**

Pour montage des mors supplémentaires 361140 – 361150.

**Adapté(s) pour:**

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 – 361110.

**Livraison:**

Avec vis de fixation.

**Remarque(s):**

Montage recommandé sur **module de serrage fixe**. Contre-mors adapté 361126.

**Description technique**

Pour code couleur	Xpent0
Hauteur mors h	40 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	20 mm
Angle d'oscillation	15 degré
Longueur mors l	60 mm
Largeur mors b	100 mm

Type de produit

Mors pour étaux