




Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 11mm



Données de commande

N° commande	630950 11
GTIN	4018754000364
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 630929

Description technique

Ø côté réception	15,5 mm
Longueur	23 mm
Ouverture	11 mm

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille