

HOLEX**Outil à gorge intérieure à droite similaire à DIN 263 (ISO 11), M20, Tige carrée: 25mm****Données de commande**

N° commande	297145 25
GTIN	4045197885630
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Pour alésages à partir de Ø	60 mm
Largeur de lame	8 mm
Carré corps	25 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	20 mm
Longueur totale	250 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour