

**Outil à tourner à droite similaire à DIN 4980 (ISO 6), M20, Tige carrée: 10mm****Données de commande**

N° commande	296830 10
GTIN	4045197885487
Classe d'article	22E

**Description****Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

**Utilisation:**

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

**Attention:**

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

**Description technique**

Carré corps	10 mm
Longueur totale	90 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour