



## Outil à tronçonner à droite similaire à DIN 4981 (ISO 7), M20, Hauteur de queue: 32mm



### Données de commande

N° commande	297030 32
GTIN	4045197885579
Classe d'article	22E

### Description

**Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

**Utilisation:**

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

**Attention:**

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

### Description technique

Hauteur de queue h	32 mm
Largeur de lame	8 mm
Longueur totale	170 mm
Largeur queue b	20 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour