

**Outil à tourner à droite similaire à DIN 4980 (ISO 6), M20, Tige carrée: 16mm****Données de commande**

N° commande	296830 16
GTIN	4045197885500
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.

M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l'arête à l'aide d'une pierre d'affûtage au carbure de bore (558812).

Description technique

Carré corps	16 mm
Longueur totale	110 mm
Type d'outils	M20
Type de produit	Outils de tour