

Garant**Chariot desserte avec plateau réglable en hauteur TA9, Type: TA92****Données de commande**

N° commande	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

Construction en acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. **Possibilité de réglage manuel en hauteur** par manivelle. La surface de chargement est déplacée vers le haut et vers le bas par **4 colonnes mécaniques de levage à broche**. Poignée avec revêtement en Haptoprene® en polypropylène résistant aux chocs, relevable pour permettre l'actionnement de la manivelle. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Coloris:

Argent et anthracite, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Le montage d'une paroi en tôle perforée n'est pas possible pour des raisons de sécurité.

Description technique

Profondeur	509 mm
Largeur plateau	890 mm
Poids	67,6 kg
Plage de réglage en hauteur	680 - 970 mm

Hauteur plateau inférieur	195 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Ø roue	125 mm
Type	TA92
Charge admissible max.	250 kg
Largeur	1040 mm
Prof. plateau	500 mm
Type de produit	Chariots dessertes