

Garant**Chariot desserte avec plateau réglable en hauteur TA9, Type: TA94****Données de commande**

N° commande	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

Construction en acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. **Possibilité de réglage manuel en hauteur** par manivelle. La surface de chargement est déplacée vers le haut et vers le bas par **4 colonnes mécaniques de levage à broche**. Poignée avec revêtement en Haptoprene® en polypropylène résistant aux chocs, relevable pour permettre l'actionnement de la manivelle. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Coloris:

Argent et anthracite, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Le montage d'une paroi en tôle perforée n'est pas possible pour des raisons de sécurité.

Description technique

Prof. plateau	600 mm
Ø roue	200 mm
Largeur plateau	1040 mm
Type	TA94

Charge admissible max.	400 kg
Hauteur plateau inférieur	270 mm
Plage de réglage en hauteur	760 - 1080 mm
Poids	88,2 kg
Largeur	1220 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Profondeur	609 mm
Type de produit	Chariots dessertes