



Serre-joint réversible, Capacité de serrage: 150mm



Données de commande

N° commande	860285 150
GTIN	4008158034584
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. **Réversible sans outil** pour l'écartement grâce au mécanisme de déblocage intelligent sur la partie supérieure. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour la pression de serrage (max. 2000 N).

Description technique

Ecartement	170 - 360 mm
Capacité de serrage	150 mm
Section du rail	19×6 mm
Porte-à-faux	80 mm
Type de produit	Presses

