



## Serre-joint réversible, Capacité de serrage: 600mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 860285 600    |
| GTIN             | 4008158034614 |
| Classe d'article | 83K           |

### Description

#### Exécution:

Manche plastique bimatière à forme ergonomique, tige en acier étiré bruni. **Réversible sans outil** pour l'écartement grâce au mécanisme de déblocage intelligent sur la partie supérieure. Avec levier de déblocage pour réglage rapide.

#### Utilisation:

Universelle, utilisation à une main confortable pour la pression de serrage (max. 2000 N).

### Description technique

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Section du rail     | 19×6 mm      |
| Capacité de serrage | 600 mm       |
| Porte-à-faux        | 80 mm        |
| Ecartement          | 170 - 810 mm |
| Type de produit     | Presses      |

