

KERN**Balance suspendue, type HCB, Plage de pesée maximale: 500kg****Données de commande**

N° commande	479435 500
GTIN	4045761144460
Classe d'article	47D

Description**Exécution:**

- **Utilisation très simple avec 3 touches.**
- **Avec touche de tare: accrocher le récipient vide et régler l'affichage sur zéro.**
- **Touche de maintien: possibilité de geler l'affichage pendant 5 secondes.**
- **Unités disponibles: kg, N et lb.**

Livraison:

Avec mousqueton et crochet en S en acier inoxydable (ne font pas partie de l'équipement série de la réf. 500 / 1000) et 3 piles 081561 réf.LR6.

Accessoire(s):

Manille et crochet à fermeture de sécurité sur demande.

Description technique

Profondeur boîtier	42 mm
Hauteur boîtier	152 mm
Etalonnage	Prix sur demande
Lecture	1000 g

Poids net	0,35 kg
Largeur boîtier	80 mm
Plage de pesée maximale	500 kg
Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Référence fabricant	HCB
Type de produit	Balances suspendues/à grue

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------