

KERN**Balance suspendue, type HCB, Plage de pesée maximale: 1000kg**

Données de commande

N° commande	479435 1000
GTIN	4045761152762
Classe d'article	47D

Description

Exécution:

- **Utilisation très simple avec 3 touches.**
- **Avec touche de tare: accrocher le récipient vide et régler l'affichage sur zéro.**
- **Touche de maintien: possibilité de geler l'affichage pendant 5 secondes.**
- **Unités disponibles: kg, N et lb.**

Livraison:

Avec mousqueton et crochet en S en acier inoxydable (ne font pas partie de l'équipement série de la réf. 500 / 1000) et 3 piles 081561 réf.LR6.

Accessoire(s):

Manille et crochet à fermeture de sécurité sur demande.

Description technique

Largeur boîtier	80 mm
Lecture	2000 g
Poids net	0,55 kg
Hauteur boîtier	150 mm

Etalonnage	Prix sur demande
Plage de pesée maximale	1000 kg
Profondeur boîtier	48 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Nombre de piles incluses	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Référence fabricant	HCB
Type de produit	Balances suspendues/à grue

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------