

KERN**Balance compacte type ECB, Plage de pesée maximale: 10000g****Données de commande**

N° commande	479452 10000
GTIN	4045761161429
Classe d'article	47D

Description**Exécution:**

Grand affichage LCD rétroéclairé (hauteur des chiffres : 21 mm). Plateau de pesée en acier inoxydable.

Utilisation très simple au moyen de 2 touches.

- **Fonction de tarage (accumulation de pesées) pour une remise à zéro simple de l'affichage.**
- **Fonctionnement sur piles, arrêt automatique après 3 minutes.**
- **Branchement d'un adaptateur secteur possible.**

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, adaptateur secteur ou batterie disponible sur demande.

Description technique

Hauteur	60 mm
Profondeur	300 mm
Dimensions du plateau	320×260
Lecture	5 g
Largeur	320 mm
Poids net	2,6 kg
Plage de pesée maximale	10000 g

Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Étalonnage	K2
Type de produit	Balances compactes

Services

Étalonnage Balances Plage de pesée maximale 50 kg	027700 50
Étalonnage DAkkS Balance Plage de pesée maximale 50	027710 50

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------