

**KERN****Balance compacte type ECB, Plage de pesée maximale: 50000g****Données de commande**

N° commande	479452 50000
GTIN	4045761161443
Classe d'article	47D

**Description****Exécution:**

Grand affichage LCD rétroéclairé (hauteur des chiffres : 21 mm). Plateau de pesée en acier inoxydable.

Utilisation très simple au moyen de 2 touches.

- **Fonction de tarage (accumulation de pesées) pour une remise à zéro simple de l'affichage.**
- **Fonctionnement sur piles, arrêt automatique après 3 minutes.**
- **Branchement d'un adaptateur secteur possible.**

**Accessoire(s):**

6 piles 081561 réf. LR6, adaptateur secteur ou batterie disponible sur demande.

**Description technique**

Dimensions du plateau	320×260
Poids net	2,6 kg
Plage de pesée maximale	50000 g
Largeur	320 mm
Lecture	20 g
Hauteur	60 mm
Profondeur	300 mm

Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Étalonnage	K2
Type de produit	Balances compactes

### Services

Étalonnage DAkkSBalance Plage de pesée maximale 50	027710 50
ÉtalonnageBalances Plage de pesée maximale 50 kg	027700 50

### Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
-------------------------------------------------------	------------