

KERN**Plate-forme de pesée, type EOB, Plage de pesée maximale: 60Lkg**

Données de commande

N° commande	479600 60L
GTIN	4045761085619
Classe d'article	47D

Description

Exécution:

- **Balance robuste pour les colis.**
- **Utilisation très simple avec quatre touches.**
- **Unité d'affichage avec hauteur de chiffre de 25 mm, indépendante de la plate-forme.**
Réglage et montage à l'aide d'un câble flexible de 2 m de long.
- **Fonctionnement sur pile et sur secteur, arrêt automatique après 3 minutes.**

Livraison:

Avec adaptateur secteur et fixation murale pour l'unité d'affichage.

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, colonne pour afficheur sur demande.

Description technique

Poids net	12 kg
Etalonnage	Prix sur demande
Largeur unité d'affichage	215 mm
Hauteur unité d'affichage	50 mm
Plage de pesée maximale	0 - 60 kg

Lecture	20 g
Reproductibilité	20 g
Profondeur unité d'affichage	110 mm
Dimensions du plateau	550×550 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	6
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Hauteur des chiffres unité d'affichage	25 mm
Type de produit	Plates-formes de pesée

Services

Étalonnage Balances Plage de pesée maximale 100 kg	027700 100
Étalonnage DAkkS Balance Plage de pesée maximale 180	027710 180

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------