

KERN**Système de comptage, type CCS, Plage de pesée maximale: 60kg**

Données de commande

N° commande	479542 60
GTIN	4045761153288
Classe d'article	47D

Description

Exécution:

- **Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).**
- **Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.**
- **Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.**
- **Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.**
- **Fonctionnement sur piles ou sur secteur.**
- **Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d'ajustage externe nécessaire disponible sur demande).**
- **Commutation de l'affichage pièce / poids.**

Système de comptage comprenant **une balance de référence et une balance de quantités (plate-forme de pesée)** avec câble de raccordement de 2,0 m.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, capot de protection pour balance de référence.

Accessoire(s):

Batterie interne, voyant signalétique sur demande.

Remarque(s):

Pour l'étalonnage, sélectionner les deux articles proposés, car tant la balance de référence que la balance de quantités (plate-forme de pesée) doivent être étalonnées.

Description technique

Temps de montée	2 s
Profondeur	350 mm
Profondeur plate-forme de pesée	400 mm
Plage de pesée maximale	0 - 60 kg
Poids unitaire minimal	1 g
Largeur	320 mm
Linéarité	±0,2 g
Largeur plate-forme de pesée	500 mm
Hauteur plate-forme de pesée	137 mm
Reproductibilité	0,1 g
Lecture	0,1 g
Poids net	13 kg
Hauteur	125 mm
Dimensions du plateau	294×225 mm
Lecture balance de quantités	2 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Balances compteuses