


**Clés col de cygne polygonale ouverte, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	612920 19
GTIN	4018754003419
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Forgées, tête avec carré pour insertion d'outils d'entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

Utilisation:

Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

Remarque(s):

Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000 – 641350 et 655230 – 657766.

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Ouverture	19 mm
Epaisseur tête h	18,5 mm
Largeur de tête b	29 mm
Longueur L	40,5 mm
Forme, réduction	polygonale, ouverte
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé
Type de produit	Douille

Accessoires

Poignée articulée, 3/8 pouce	636000
Rallonge, 3/8" QuickRelease Longueur totale 75 mm	635645 75
Cardan, 3/8 pouce QuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Cliquet de précision réversible, 3/8" avec éjecteur et poignée tournante	635220
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635420 125
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635400 75
Cliquet traversant, 3/8" avec manche court	635900
Rallonge, 3/8" Longueur totale 40 mm	635420 40
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635720 200
Cliquet de précision "Zyklop Speed" réversible, 3/8" avec tête orientable et éjecteur	635190
Cliquet de précision "Zyklop Metal", carré traversant 3/8" avec éjecteur	635290
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 165 mm	635700 165
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635420 75
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635429 125
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635400 125
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635429 240
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type	635025
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8	635090 3/8
Rallonge, 3/8" flexible Longueur totale 194 mm	635600 194
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636200 3/8
Rallonge spéciale 3/8 pouce	612950
Rallonge, 3/8" QuickRelease Longueur totale 160 mm	635645 160

Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Rallonge, 3/8" QuickRelease Longueur totale 240 mm	635645 240
Poignée transversale, 3/8 pouce QuickRelease Longueur totale 165 mm	635750 165
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636220 3/8
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635400 240
Rallonge, 3/8" Longueur totale 160 mm	635400 160
Rallonge, 3/8" Longueur totale 40 mm	635400 40
Cliquet de précision "Zyklop Metal", réversible, 3/8" avec éjecteur	635295
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635729 200
Cliquet articulé, 3/8" avec éjecteur	635335