Bande abrasive zirconium (ZA) GRIT R, 75×2250 mm, Grain: 36

Données de commande

N° commande	558455 36
GTIN	4014586278681
Classe d'article	56Z

Description

Exécution:
Bande abrasive de très haute qualité, **tissu polyester ultra lourd** avec liant à base de résine entièrement synthétique, zirconium **(ZA)** avec liant superficiel à effet abrasif (polissage sans échauffement).
Utilisation:
Pour ponceuses à bande GRIT série GX, GIS, GI.
Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Description technique

Grain	36
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur bande abrasive	75 mm
Longueur bande abrasive	2250 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

Attribut des noms de produit	75×2250 mm
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 900 N/mm²	adaptée	32-38 m/s	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	20-25 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	32-38 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	25-30 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	20-25 m/s	H
INOX	adaptée	18-30 m/s	
Ti	adaptée	10-20 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	30-45 m/s	K
Bois	adaptée	23-26 m/s	
à sec	adaptée		