

**Tool24 PickOne – Système maître EN, Nombre total de compartiments: 640****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 979210 640 |
| GTIN | 4045197886033 |
| Classe d'article | 9SA |

Description**Exécution:**

Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d'accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu'à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d'un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d'autre.

Le système maître peut être étendu à volonté avec d'autres systèmes esclave et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24. Nombre maximum de paliers, idéal pour produire des articles à petit volume comme des plaquette réversibles.

Livraison:

Ecran tactile 22 pouces, scanner codes-barres, PC avec suite logicielle Basic, système d'exploitation en anglais.

Coloris:

Façades gris clair RAL 7035, corps bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée une seule fois, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Les poids indiqués sont sans PC et écran.

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9x9 mm

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1080 mm

Profondeur: 875 mm

Nombre de tablettes A: 640

Poids: 275 kg

Description technique

| | |
|---|---|
| Poids | 275 kg |
| Largeur | 1080 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Profondeur | 875 mm |
| Nombre de tablettes A | 640 |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1000 kg |
| Pas de panneau perforé Hoffmann | 9×9 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |