



Tool24 PickOne – Système esclave, Nombre total de compartiments: 640



Données de commande

N° commande	979220 640
GTIN	4045197886071
Classe d'article	9SA

Description

Exécution:

Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d'accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu'à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d'un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d'autre.

Le système maître peut être étendu à volonté avec d'autres systèmes esclave et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24. Nombre maximum de paliers, idéal pour produire des articles à petit volume comme des plaquette réversibles.

Coloris:

Façades gris clair RAL 7035, corps bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée une seule fois, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Les poids indiqués sont sans PC et écran.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg
Hauteur: 2000 mm
Largeur: 1080 mm
Profondeur: 875 mm
Nombre de tablettes A: 640
Poids: 275 kg

Description technique

Largeur	1080 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	875 mm
Poids	275 kg
Nombre de tablettes A	640
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003