



## Tool24 PickOne – Système esclave, Nombre total de compartiments: 320



### Données de commande

N° commande	979220 320
GTIN	4045197886095
Classe d'article	9SA

### Description

#### Exécution:

Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d'accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu'à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d'un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d'autre.

Le système maître peut être étendu à volonté avec d'autres systèmes esclave et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24. 2 variantes de casier, idéal pour produire un portefeuille d'articles de dimensions analogues, par ex. des gants.

#### Coloris:

Façades gris clair RAL 7035, corps bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée une seule fois, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Les poids indiqués sont sans PC et écran.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg  
Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg  
Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg  
Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg  
Hauteur: 2000 mm  
Largeur: 1080 mm  
Profondeur: 875 mm  
Nombre de tablettes B: 160  
Nombre de tablettes C: 160  
Poids: 275 kg

## Description technique

Hauteur	2000 mm
Largeur	1080 mm
Poids	275 kg
Profondeur	875 mm
Nombre de tablettes B	160
Nombre de tablettes C	160
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003