

**Tool24 PickOne – Système esclave, Nombre total de compartiments: 160****Données de commande**

N° commande	979220 160
GTIN	4045197886101
Classe d'article	9SA

**Description****Exécution:**

Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d'accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu'à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d'un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d'autre.

Le système maître peut être étendu à volonté avec d'autres systèmes esclave et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24. Dimension de casier maximum, idéale pour la production d'articles en grand volume de dimensions analogues, par exemple des meules, des lunettes de protection.

**Coloris:**

Façades gris clair RAL 7035, corps bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée une seule fois, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Les poids indiqués sont sans PC et écran.

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9 mm

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1080 mm

Profondeur: 875 mm

Nombre de tablettes D: 160

Poids: 275 kg

## Description technique

Hauteur	2000 mm
Profondeur	875 mm
Poids	275 kg
Largeur	1080 mm
Nombre de tablettes D	160
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003