



Cliquet de précision "Zyklop Speed" réversible, 3/8" avec tête orientable et éjecteur



Données de commande

N° commande	635190
GTIN	4013288121875
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Tête librement orientable avec positions définies à 0° (utilisation comme un tournevis) et des deux côtés à 75° et 90°. Angle de reprise à 5°, avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Nombre de dents: 72

Description technique

Référence fabricant	8000 B
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	199 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

Type de produit

Cliquets