

**Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur, Type:****Données de commande**

N° commande	635025
GTIN	4045197497215
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Longueur totale: 196 mm

Nombre de dents: 38

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	196 mm
Nombre de dents	38
Angle de reprise	9,5 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé

