

Garant**Démagnétiseur DM1, Type: 300****Données de commande**

N° commande	380862 300
GTIN	4045197886224
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Plateau polaire en tôle de silicium lamellée à faibles pertes de puissance par courants de Foucault induits.**
- **Alimentation électrique 230 V / 50 Hz ou 115 V / 60 Hz (commutable).**
- **Indice de protection IP21 (appareil entièrement encapsulé).**
- **Durée de mise en circuit 100 % (fonctionnement en continu possible).**

Légende:

Code QR pour accéder à des informations importantes.

Surface de haute qualité en tôle de silicium.

Commutation simple. Convient à 115 V et 230 V.

Poignées intégrées, pour un transport optimal.

Utilisation:

- **La démagnétisation s'effectue en passant une ou plusieurs fois la pièce sur le plateau polaire dans le même sens. Veillez à toujours faire passer la pièce sur la longueur complète du plateau polaire.**
- **Pour la démagnétisation de pièces après serrage magnétique.**
- **La conception robuste (boîtier en aluminium coulé sous pression) garantit une longue durée de vie de l'appareil même dans des conditions d'utilisation sévères.**

Description technique

Hauteur boîtier	137 mm
Longueur boîtier	260 mm
Largeur de pièce max.	305 mm
Profondeur de pénétration	75 mm
Longueur plateau polaire	250 mm
Largeur boîtier	315 mm
Largeur plateau polaire	305 mm
Poids	36,5 kg
Puissance absorbée	990 W
Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC)	+++
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Classe de protection	IP 21
Durée de mise en circuit	100 %
Type de produit	Démagnétiseurs