



Cliquet de précision réversible, 3/8" avec éjecteur et poignée tournante



Données de commande

N° commande	635220
GTIN	3148517944619
Classe d'article	63V

Description

Exécution:

Utilisation habituelle : angle de reprise à 6°; utilisation de la **poignée tournante** : angle de reprise à 0°. Avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	235 mm
Nombre de dents	60
Angle de reprise	0 - 6 degré
Type de produit	Cliquets